



Gyors és hatékony tisztítás

Alfa Laval TJ TZ-66 forgó szórófej - hordozható

Alkalmazás

A Toftejorg TZ-66 forgó szórófej 3D-s, beosztott hatást kifejtő tisztítást végez meghatározott idő alatt. Működése automatikus, és garantálja a tartálytisztítás minőségi elvégzését. A készülék 250 és 1 250 m³ közötti űrtartalmú feldolgozó-, tároló- és szállítótartályokhoz használható. A Toftejorg TZ-66 sörfőzdeknben, élelmiszeripari és tejipari feldolgozás során valamint számos egyéb iparágban használható hordozható alkalmazásokban, ahol megkövetelt a nagy hatásfokú tisztítás.

Működési elv

A tisztítófolyadék áramlása a fúvókák forgását okozza a függőleges és vízszintes tengely körül. Az első körben a fúvókák egymástól távol szórják szét a tisztítófolyadékot a tartály felületén. A további körökben a szórási mintázat egyre sűrűbbé válik, 8 kör után pedig teljes mintázatot ér el.



MŰSZAKI ADATOK


Kenőanyag: Önmagát keni a tisztító-
folyadékkal
Normál felületkezelés: Külső Ra 0,5 µm
Maximális hatásterület: 9-29 m
Hatásterület: 5-15 m

Nyomás


Üzemi nyomás: 3-12 bar
Ajánlott nyomás: 5-6,5 bar*

* Nem vonatkozik a 4 x Ø9 mm 100% esetén

Tisztítási minta



Első kör



Teljes mintázat

A fenti ábrán egy henger alakú, vízszintes tartály tisztítási mintázata látható. Az első kör és a teljes mintázat közötti különbség a tisztítási mintázat sűrűségének növeléséhez alkalmazható további körök számát jelenti.

Tanúsítványok

2.1 anyagminőségi tanúsítvány és ATEX.

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

316L (UNS S31603), PTFE, PVDF, PEEK, szén, ETFE, TFM.

Hőmérséklet

Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Max. környezeti hőmérséklet: 140°C

Súly: 11,8 kg

Csatlakozások

Normál menet: 2" BSP vagy NPT, orsómenetes



Opciók

- Elektronikus forgásérzékelő a 3D hatásterület ellenőrzésére
- Tömlőnyereg, tetőfedő lap, tömlőcsőrlő, tömlő stb. rendelhető


Vigyzat!

Ne használja gázeltávolításhoz és levegőszóráshoz.






Méretetek (mm)



Tisztítási idő, teljes mintázat

Min. RPM (gépház) Fúvókák mm
PTM (Mintaidő percben)



A	B	C	D	E	G	H	J
241	110	2" BSP vagy 2" NPT	268	196	ø280	ø343	ø232
(ASA=251)	(ASA=120)	2½" ASA					

Alapkialakítás



A fúvóka átmérőjének helyes megválasztásával optimalizálhatja a sugár hatásterületét és az áramlási sebességet a kívánt nyomáson. A teljes hordozható rendszerekhez négykerekos kocsi és tömlőcsörítő tartozik. A Toftejorg TZ-66 az anyagelőírásoknak való megfelelési nyilatkozattal („Declaration of Conformity”) szállítható.

TRAX szimulációs eszköz


A TRAX egy egyedi szoftver, amely azt szimulálja, hogyan teljesít a Toftejorg TZ-66 egy meghatározott tartályban vagy edényben. A szimuláció tájékoztat a nedvesítés intenzitásáról, a minta egymásba kapcsolódásának szélességéről és a tisztítószugár sebességéről. Az adatok segítségével határozzák meg a tartálytisztító gép legjobb elhelyezését és az áramlás, idő és nyomás megvalósítandó helyes kombinációját.

A különféle alkalmazásokat lefedő különböző tisztítási szimulációkat tartalmazó TRAX demó referenciaként és dokumentációként használható a tartálytisztítási alkalmazásokhoz. A TRAX demó ingyenes és kérésre rendelkezésre áll.

Nedvesítési intenzitás



D8m M10 m, Toftejorg TZ-66, 4 x ø10 mm, 0 % Idő = 5,5 perc.,
Vízfogyasztás = 2565 l



D8m M10 m, Toftejorg TZ-66, 4 x ø10 mm, 0 % Idő = 23,3 perc.,
Vízfogyasztás = 10868 l

Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy.

ESE00319HU 1507

© Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége

Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.